

## SIMPLEXハンマー用インサート・ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"

EH 3202.



## 製品説明

SIMPLEX用の黒いゴム製インサート(3202シリーズ)硬度約95ショア-Aは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ホルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります：スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mmとD80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。

製品の特長:

- ハルダーのトップセラーをさらに改良しました：ゴム製インサート"自立タイプ"(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
- SIMPLEXハンマー用ゴム製インサート
- 黒色
- 中程度の硬さ
- 衝撃吸収
- ゴム特有の臭い無し
- 優れた耐摩耗性
- サイズ径60mmとD80mm

## 応用分野

強い打撃力、板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業

## 材質

インサート

- ゴム複合材、黒色、"自立タイプ"
- 中硬
- 衝撃緩和機能
- ゴム臭無し
- 低摩耗

## 発注情報

| Ø  | 寸法<br>長さ x 幅 x 高さ<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|----|---------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 60 | 65 x 75 x 66              | 200  | 4030618310860 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3202.260 |
| 80 | 89 x 91 x 71              | 480  | 4030618312079 | AAA905c002        | 21-04-91-06 | 3202.280 |

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。