

SIMPLEXハンマー用インサート・スーパープラスチック、白  
EH 3207.

## 製品説明

SIMPLEXハンマー用のスーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、硬度約65シヨア-Dの、中程度の硬さのインサートです。

この白色のプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。このホルダーのトップセラーは、サイズ径30mmから径140mmがあります(林業向けハンマーは、ヘッド径50mmのSIMPLEXアックスと径60のSIMPLEXモール)。

製品の特長：

- SIMPLEXスーパープラスチック製インサート
- 白色
- 中程度の硬さ
- 耐摩耗性に優れる
- ヘッド径30mmから径140mm(SIMPLEXアックス用径50mm、SIMPLEXモール用径60mm)
- ホルダーのトップセラー

## 応用分野

造園、ガーデニング、敷石の施工、敷石の施工、テントの設営、鉄製くさびの打込み、足場の組立、垣根、柵の施工、板金加工、プレハブ住宅の施工、配管作業、大作業、鋭角エッジがある製品の組立て

## 材質

## インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## 発注情報

Ø	寸法		重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ x 幅 x 高さ [mm]						
30	37 x 32 x 33		22	4030618301097	AAA905c002	21-04-91-06	3207.030
40	45 x 40 x 40		50	4030618301103	AAA905c002	21-04-91-06	3207.040
50	55 x 55 x 55		100	4030618301110	AAA905c002	21-04-91-06	3207.050
60	65 x 66 x 66		160	4030618301127	AAA905c002	21-04-91-06	3207.060
80	71 x 91 x 89		325	4030618301134	AAA905c002	21-04-91-06	3207.080
100	70 x 100 x 100		450	4030618301141	AAA938c002	21-04-91-06	3207.100
125	73 x 125 x 125		735	4030618301158	AAA938c002	21-04-91-06	3207.125
140	73 x 140 x 140		860	4030618301165	AAA938c002	21-04-91-06	3207.141

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。