

SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40)・スーパープラスチック、白
EH 3207.

製品説明

SIMPLEXハンマー用のスーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、硬度約65ショア-Dの、中程度の硬さのインサートです。この白色のプラスチック製インサートは、押し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。この特別なタイプのヘッド径50mmは、ハウジングのサイズ径40mmに組合わせます。このオーバーサイズのインサートを使えば、繊細な表面があるワークに、ハウジングで傷をつけるリスクはありません。

製品の特長：

- SIMPLEX用スーパープラスチック製インサート
- 白色
- 中程度の硬さ
- 耐摩耗性に優れる
- ヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付
- オーバーサイズのインサートが、ハウジングによる傷を防ぎます

応用分野

繊細な箇所の打ち付け作業、軽く傷つきやすいワークの位置決め、調整、配管作業、家具の製作

材質

インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

発注情報

φ	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。