

SIMPLEX 高級木製ハンドル・鋳鉄製またはアルミニウム製のハウジング付 SIMPLEXソフトハンマー用
EH 3244.

製品説明

SIMPLEXの木製のハンドル3244シリーズは、SIMPLEXプラスチックハンマー用鋳造製やアルミ製ハウジング径30mmから80mmと合わせて使います。振動吸収が良く、握りやすい形状に加工された後に、二度塗りニス仕上げされたため、汚れに対しても強いです。この形状により、SIMPLEXハンマーは、一般的なゴム製ハンマーより手になじみます。

径80mmのプラスチックハンマー用に、短いハンドルも揃っています(製品番号 3244.082)。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- 高品質なSIMPLEXソフトハンマー用の木製ハンドルは、鋳造製やアルミ製ハウジング径30mmから80mmと合わせ。
- 振動を減衰。
- 手になじむ形状に加工。
- グリップ部のニス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
- 長い繊維、高い耐久性。
- 高い安全性(破断しない)。
- レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります(3244.082)。

材質

ハンドル

- 木製

更なる情報

その他の製品

- SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング
- SIMPLEXアルミ製ハウジング

発注情報

Ø		寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
		[mm]						
30	260		260 x 27 x 27	65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030
40	275		275 x 29 x 29	100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040
50	310		310 x 29 x 32	130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	3244.050
60	335		335 x 37 x 37	150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	3244.060
80	395		395 x 37 x 32	255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。