

ヒッコリー製ハンドル・SIMPLEXアックス用

EH 3244.



製品説明

このヒッコリー製のハンドルは、SIMPLEXアックス用に特別にデザインされています。握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされたハンドルは、斧とハンマーの両方に使いやすく出来ています。

ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。

このハンドルは、鑄造製ハウジング3011.750のみに使えます!

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- SIMPLEXアックス用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
- どちら側を使うのにも適した、手になじむ形状に加工。
- ニス塗仕上げ。
- 長い繊維、高い耐久性。
- 高い安全性 (破断しない)。
- レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
- 鑄造製ハウジング3011.750にのみ使えます!



材質

ハンドル
• ヒッコリー

組立

ヒッコリー製ハンドル3244.750は、鑄鉄製ハウジング3011.750とのみ組み合わせ可能!

発注情報

| Ø |  | 寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|----|--|---------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 50 | 685 | 685 x 3 x 45 | 620 | 4030618300830 | EAB052c002 | 21-04-91-06 | 3244.750 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。