

## SUPERCRAFTスレッジハンマー・振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

EH 3366.



## 製品説明

SUPERCRAFTスレッジハンマーのパイプ型ヘッドは、たくさんの小さな鋼球が封入されており、これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことができます。その結果、衝撃力はとても強くなりません。さらにSUPERCRAFTスレッジハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押し出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この破断することのない鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。

この手になじむ形状で、ニス塗り仕上げをした、とても安定性のあるヒッコリー製ハンドルは、振動を減衰させる効果があります。このハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた際のプロテクターです。ハンドルとヘッド部の接続には、アルミ製くさびと安全ピンを使っています。耐摩耗性コーティングは、腐食を防ぎます。

ハンドルとインサートは、交換可能です。

本製品は3つのサイズがあります：ヘッド径80mmで重さ4,410g、径100mmで重さ7,050g、径100mmで重さ9,300g

製品の特長:

- ・ショックレス、格別な打撃力
- ・ノイズが少なく、腕への負担を軽減
- ・最高強度の特別ナイロン製のインサート
- ・振動を減衰し、安定したヒッコリー製ハンドルは、手になじむ形状にニス仕上げ
- ・誤ってハンドル根元で叩いた時のハンドル保護スリーブ
- ・ハンドルとインサートは交換可能
- ・サイズ径80mm (全重量 4,410g)、径100mm (全重量 7,050g)、径100mm (全重量 9,300g)

## 応用分野

型枠作業, インテリア工事, スチール工事, 見本市ブースの組立, コンクリート型枠作業, 足場の組立, テントの設営, 垣根、柵の施工, 鉄製くさびの打込み, 板金の矯正, 保守作業, タイヤの交換

## 材質

ハンドル

- ・ヒッコリー

インサート

- ・ナイロン、白
- ・硬
- ・高い耐摩耗性
- ・割れにくい
- ・低騒音
- ・非常に強い衝撃力

## 発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ	重量 [g]	GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ	幅						
80	200	880	880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081
100	210	1000	1000 x 210 x 100	7050	4030618301868	AAA938c002	21-04-09-20	3366.107
100	265	1000	1000 x 265 x 100	9300	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	3366.110

応用例































## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。