

プロモーションBOX "Dreamteam Maintenance"・SUPERCRAFT ソフトハンマー、ヒッコリー製ハンドルとBASEPLEXソフトハンマー、セルロースアセテート/ナイロン

EH 3366.



製品説明

ハルダー社のメンテナンス用DREAMTEAMプロモーションBOXは、鋼材、板金作業に最適なソフトハンマーが2本同梱されています。数多くの修理作業などを、問題なく遂行出来ます：ショックレスタイプのSUPERCRAFTソフトハンマー径40mm(製品番号3366.040)、この打撃力はショックレス機能により、最大化されます。これにより、非常に強い打撃を与えるだけでなく、関節に優しい衝撃を減衰することが出来ます。金属の破片による危険は、無くなります。この交換可能なインサートは、高い品質の打撃と、優れた耐久性を伴う堅牢性の高さを保証します。この手になじむ形状は、ニス塗り仕上げされた、ヒッコリー製ハンドルなので、振動を減衰する効果があります。

BASEPLEXソフトハンマー径30mm(製品番号3968.030)は、SUPERCRAFTソフトハンマーより一回り小さいサイズです。このハンマーは、セルロースアセテート/ナイロンインサートの組合せです。赤色のセルロースアセテート製インサートは、硬く、耐油性があります。白色のナイロン製インサートは、さらに硬く、耐摩耗性があります。高品質の亜鉛ダイキャスト製ハウジングは、ハンドル保護用スリーブとインサートを保持する構造に技術的な特長があります。この木製ハンドルは、握りやすくニス塗り仕上げされています。インサートとハンドルは、交換可能です。

- ・ハルダーが最も推奨する2種類の金属、板金用ハンマーを同梱したバリューBOX：
- ・ショックレスタイプのSUPERCRAFTソフトハンマー、ヒッコリー製ハンドル、径40mm(製品番号 3366.040)。
 - ・非常に強い打撃、ショックレス、関節に優しい。
 - ・金属の破片の危険無し。
 - ・最高の強度であるナイロン製インサートは交換可能。
 - ・振動を減衰、手になじむ形状、ニス塗り仕上げしたヒッコリー製ハンドル。
 - ・ハンドル保護用スリーブは、誤って叩いた時に防護。

BASEPLEXソフトハンマー径30mm(製品番号 3968.030)、セルロースアセテート(赤色、硬い、耐油性)/ナイロン(白色、耐摩耗性)。

- ・高品質の亜鉛ダイキャスト製ハウジングは、ハンドル保護用スリーブ付き、インサート保持構造に特長。
- ・手になじむ形状、ニス塗り仕上げ木製ハンドル。
- ・インサートとハンドルは、交換可能。

応用分野

修理・保守作業

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	製品番号
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。