

## BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用・BLACKCRAFTプラスチックハンマー径60とマグネットホルダー EH 3379.



### 製品説明

BLACKCRAFTプロモーションボックス自動車用には、ポリウレタンコーティングを施したショックレスBLACKCRAFTプラスチックハンマーが収められているだけでなく、6つのネオジム磁石により高い保持力を発揮するHALDERのマグネットホルダーも付属しています。BLACKCRAFTハンマー径60は、小さな鋼鉄球を充填したチューブ状のヘッドにより、ショックレスのプラスチックハンマーに分類されます。よって、ハンマーの打撃面がワークに当たった際に、鋼鉄球のエネルギーがわずかな遅延をもって伝達されるため、反発が抑えられ、衝撃エネルギーが効率的に吸収されます。その結果、非常に大きな打撃力が得られます。さらに、BLACKCRAFTプラスチックハンマーは、通常のスチールハンマーと比較して、安全性が大幅に向上し、関節への負担が軽減され、騒音も抑えられます。BLACKCRAFTは、ポリウレタンコーティングで完全に覆われています。プラスチックハンマーを腐食から守るだけでなく、このコーティングはワークを保護し、不適切な打撃による傷やスパークを防止し、さらに振動を低減する効果もあります。打撃面に厚いポリウレタン層があるため、長寿命が保証されています。ホルダーのマグネットホルダーは、エアガン、ケーブル、チューブ、衣類、バリケードテープなど、多種多様なものを掛けておく、多機能ホルダーとして使用されています。ホルダーをネジ止めする必要がなく、対象物を簡単に固定/吊り下げることができます。プラスチック製の頑丈なホルダーは、ポットマグネット(径65mm)に内蔵された6つのネオジム磁石により、非常に強力な保持力を誇ります。ゴムで覆われた接触面は油に強く、保持面に傷がつくのを防ぎます。特殊な形状により、2つの用途に使えるゾーン(例:エアガンとホース用)が確保され、取り付けたり吊り下げたアイテムが不意に滑り落ちるのを防ぎます。これにより、作業場を安全に保ち、つまづくことによる危険を排除します。

#### 製品の特徴:

Plusボックスは、BLACKCRAFTプラスチックハンマーとHALDERマグネットホルダーで構成されています。

- 唯一無二のBLACKCRAFTプラスチックハンマー径60mmが付属しています。
  - 反動がなく、非常に強力な打撃が可能です。
  - 騒音を吸収し、関節にやさしい。
  - ポリウレタンコーティングで全面カバー:腐食なし、ワークに傷がつかない、打撃ミスによるスパークなし、振動低減効果あり。
  - 打撃面に厚いポリウレタンコーティングを施しているため、耐用年数が高い。
  - 人間工学に基づき、滑り止め加工と耐衝撃性のスチールチューブハンドル。
- ハルダーの黒いマグネットホルダー付き。ホルダーをネジ止めする必要のない多機能マウント。
  - 頑丈なプラスチック製デザイン。
  - 6つのネオジム磁石(径65mm)により、非常に強力な保持力を実現。
  - ゴムで覆われた接触面は油に強く、保持面に傷がつきにくい。
  - 特殊な形状により、2つの用途に使えるゾーンを確保。

#### 応用分野

自動車やトラックの組立て修理、タイヤの交換、車のボディワーク、へこみ補修作業、軽く傷つきやすいワークの位置決めと調整、板金の矯正と加工、保守作業、傷つきやすい表面の加工

### 発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
125 x 90 x 405	2000	4030618314004	AAA905c002	21-04-09-16	3379s004

応用例





## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。