

SECURALプラスチックハンマー・頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート
EH 3380.



製品説明

SECURALプラスチックハンマーは四角形のインサートなので、コーナーや、角の作業に適しているため、その分野のスペシャリストです。
ポリウレタン製のインサートは、中程度の硬さで、交換も可能です。
ハンマーの頭部には、叩いた時の反動を最大限吸収するような、質量バランスを考えた量の鋼球が入っています。このショックレス機能により、作業者の腕への負担が軽減されるだけでなく、ワークへの衝撃をしっかりと加えることが出来ます。
ハンマーの長手方向に溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。
本製品には、2つのサイズがあります: 680g と1,000g、インサート打撃面30 x 40mmと35 x 45mmです
製品の特長:

- ・ 交換可能、四角形、中程度の硬さのポリウレタン製インサート。
- ・ 叩いた際のノイズが小さく、ショックレス作業に適しています。
- ・ 軽量にもかかわらず強い打撃力。
- ・ ハンマーの全周溶接されているハウジングとハンドルは、決して破断することが無い構造となっています。
- ・ 本製品は2種類のサイズ: 680gと1,000g、それぞれのヘッド面は30 x 40mm、35 x 45mm。

応用分野

フローリングの施工, 窓やドアの取付け, モルタル壁の施工, 家具の製作, 配管作業, 板金加工, 軽く傷つきやすいワークの位置決めや調整, 修理, ノミによる穴彫り作業

材質

仕様

- ・ 堅牢なスチール製ハウジングと扱いやすい
ゴム・グリップ

インサート

- ・ ポリウレタン、黄色、四角形
- ・ 中硬
- ・ 低騒音
- ・ 衝撃緩和機能
- ・ 耐摩耗性

発注情報

長さ x 幅	寸法		長さ x 幅 x 高さ	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
		 [mm]						
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

応用例

















法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.