

ドロップハンマー/パンチのセット・4本

EH 3408.



製品説明

ハルダーの小さな助っ人たちは、箱入り4個セットです。高品質のプラスチックケースは、これらの製品を整理して持ち運ぶことができます。このパンチとドロップハンマーは、両端のインサートを交換可能ですが、とても耐久性があり、欠けにくいナイロン製 (製品番号 3508.010 / .015 / .020 / .030) です。従って、金槌を使う確実かつ丁寧な作業に適しています。ハンドルの無いプラスチックハンマーであるドロップハンマーは、直接ハンマーのヘッド部を手で掴んで使います。スペースが無い場所でのハンマー作業に適しています。また、最小限の力で叩く時や、繊細なワーク作業など、的確な打撃を加えたい場合に最適です。

ドロップハンマーは、小さい鋼球を内蔵した手に優しいショックレスタイプです。ワークを叩いた際に衝撃力は少し遅れてワークに伝わります。これにより、叩いた反動を弱めると共に、叩く力を最大効率で使うことが出来ますので、作業音の削減と、作業者の腕への負担を軽減します。ドロップハンマーは、骨が折れる作業を減らします - 特に、手が入りづらい場所、例えば、組立、修理、メンテナンス、打撃力を的確に与える必要がある作業

製品の特長:


- 4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。
- プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。
- パンチは、径10mmと径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。
- ドロップハンマーは、径20 mmと径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。
- 交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。
- 鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。
- ドロップハンマーは、ショックレスです。
- 的確な打撃を加えることが可能。
- 手が入りにくい場所の作業に適しています。

材質

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

法令(コンプライアンス)

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。