

SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTインサート

EH 3508.



製品説明

(3508シリーズ)のナイロン製インサートは、非常に硬く、硬度約73ショアです。この白色のナイロン製インサートは、極めて優れた打撃品質の提供と同時に、最高の強靭性と耐久性を保証します。このインサートは、原材料を押し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。ショックレスハンマーに使われた際の、高いインパクト力にも耐える性能です。さらに、耐油性を持ち、SUPERCRAFTスレッジハンマー、SUPERCRAFTプラスチックハンマー、パンチ、ドロップハンマーにも使われています。

このインサートには、サイズ径10mmから径100mmがあります。

製品の特長：

- SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド).
- 白色.
- 硬い.
- 耐摩耗性に優れる.
- 零度以下でも欠けが起きない.
- 耐油性.
- ヘッド径10mmから径100mm.

材質

インサート

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 低騒音
- 非常に強い衝撃力

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
20	18,0 x 20,5 x 20,5	5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	3508.020
25	26,5 x 26,5 x 20,0	10	4030618301882	AAA905c002	21-04-91-06	3508.025
30	31,5 x 31,5 x 22,0	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
35	36,5 x 36,5 x 22,0	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035
40	41,5 x 41,5 x 24,0	33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	3508.040
45	45,0 x 45,0 x 26,0	43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	3508.045
50	50,0 x 50,0 x 27,0	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050
60	60,0 x 60,0 x 32,0	95	4030618301943	AAA905c002	21-04-91-06	3508.060
70	70,0 x 70,0 x 35,0	130	4030618301950	AAA905c002	21-04-09-16	3508.070
80	81,0 x 81,0 x 37,0	195	4030618301967	AAA905c002	21-04-09-16	3508.080

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。