

FERROPLEXコンビハンマー用SUPERCRAFTインサート

EH 3508.



製品説明

(3508シリーズ)のナイロン製インサートは、非常に硬く、硬度約73ショアです。この白色のナイロン製インサートは、極めて優れた打撃品質の提供と同時に、最高の強靱性と耐久性を保証します。このインサートは、原材料を押し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。ショックレスハンマーに使われた際の、高いインパクト力にも耐える性能です。さらに、耐油性を持ち、SUPERCRAFTスレッジハンマー、SUPERCRAFTプラスチックハンマー、パンチ、ドロップハンマーにも使われています。

このインサートには、サイズ径10mmから径100mmがあります。

製品の特長：

・ SIMPLEX用ナイロン製インサート(ポリイミド).

・ 白色.

・ 硬い.

・ 耐摩耗性に優れる.

・ 零度以下でも欠けが起きない.

・ 耐油性.

・ ヘッド径10mmから径100mm.

高品質のナイロン製インサート。長寿命。零度以下の環境でも割れにくい。

材質

インサート

・ ナイロン、白

・ 硬

・ 高い耐摩耗性

・ 割れにくい

・ 低騒音

・ 非常に強い衝撃力

発注情報

φ	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	31,5 x 31,5 x 22	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
35	36,5 x 36,5 x 22	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。