

## 林業用スレージハンマーのインサート

EH 3508.



### 製品説明

#### 材質

- インサート
- ・ ナイロン、白
  - ・ 硬
  - ・ 高い耐摩耗性
  - ・ 割れにくい
  - ・ 低騒音
  - ・ 非常に強い衝撃力

### 発注情報

Ø	寸法	長さ x 幅 x 高さ	📏 [g]	GTIN	製品番号
	[mm]				
80		81 x 81 x 45	195	4030618303923	3508.S80
100		100 x 100 x 42	345	4030618303930	3508.S10

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。