

## SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスチックハンマー用球面タイプ

EH 3508.



### 製品説明

スーパークラフトハンマー（シリーズ 3508.2）のこれらのナイロン製インサートの標準型との違いはその球面形状の打撃面にあります。エッジがないため素材に対する打痕や損傷を防止します。これらの白いポリアミド製インサートは大きな打撃力と最高の強度と耐久性が特長です。これらは押し出し成形の極めて均質な素材から構成されており、またおよそ73（シヨアド）の高い強度を誇っています。射出成形のプラスチックと比べて耐摩耗性、耐久性に優れていて、零下においても破片が飛散しにくく割れにくいインサートです。これらはショックレスのソフトハンマーがもたらす高い打撃力に耐えるものです。耐油性でハルダのパンチおよびドロップハンマーにおいても利用されています。

この特殊な形状は 径25mm、30mm および 40mm のサイズでも利用することができます。

ポイント箇条書き:

スーパークラフト - ナイロン製インサート（ポリアミド）.

特殊形状、球面形状の打撃面.

損傷や打痕を防止.

白色、高い強度.

高い耐摩耗性.

零下時での破片の飛散なし.

耐油性.

D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.

### 材質

インサート

- ・ ナイロン、白
- ・ 硬
- ・ 高い耐摩耗性
- ・ 割れにくい
- ・ 低騒音
- ・ 非常に強い衝撃力

### 発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
25	26,5 x 26,5 x 25,0	10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225
30	31,5 x 31,5 x 27,5	17	4030618312505	AAA905c002	21-04-91-06	3508.230
40	41,5 x 41,5 x 32,0	32	4030618312512	AAA905c002	21-04-91-06	3508.240

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.