

林業用スレージハンマー用SUPERCRAFT ヒッコリー製ハンドル

EH 3566.



製品説明

ヒッコリー製のハンドル3566シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SUPERCRAFTハンマーに使われています。ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。このハンドルは、SUPERCRAFTハンマーとスレージハンマー用の交換用として900mmまでの長さがあります。交換ハンドルにより、ハンマーの資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- SUPERCRAFTプラスチックハンマー、SUPERCRAFTスレージハンマー用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
- 手になじむ形状に加工。
- ニス仕上げ。
- 長い繊維、高い耐久性。
- 高い安全性 (破断しない)。
- レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

材質

- ハンドル
- ヒッコリー

発注情報

Ø		寸法		重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
		長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
80	800	800 x 43 x 30		685	4030618302032	EAC428c022	21-04-91-06	3566.081
100	900	900 x 52 x 30		1030	4030618302049	EAC428c022	21-04-91-06	3566.100