

SIMPLEXハンマー・銅；強化型鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドルグラスファイバー製ハンドル EH 3704.



製品説明

SIMPLEXハンマー3704シリーズは、銅製インサートが両側に付いています。SIMPLEXの製品群の中で一番硬いインサートを代表する、この銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmと40mmです。

製品の特長：

- 銅製インサート(硬い)が両側に付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmと40mmがあります。
- 従来の銅ハンマーの置き換え

応用分野

非常に強い打撃、板金の矯正、プラント建設、板金加工、組立、修理・保守作業向け

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート

- 樹脂製のソケット付
- 硬

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

組立

銅製のインサートは強化型鑄鉄ハウジングとのみ組み合わせられます

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		690	4030618300786	AAA905c002	21-04-09-16	3704.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。