

SIMPLEX スレッジハンマー・スーパープラスチック；強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル  
EH 3707.

## 製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3707シリーズは、スーパープラスチック製インサートが両側に付いています。ハルダのトップセラーである、中程度の硬さのスーパープラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性です。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質です（湿度にも強い特長）。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、重さ3,480g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

## 製品の特長：

- スーパープラスチック製インサート（白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる）が両側に付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています（無機質なため湿度にも強い特長があります）。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます
- 本製品は、ヘッド径80mm（重さ3,480g）

## 応用分野

造園、ガーデニング、縁石の施工、垣根、柵の施工 鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設営、大工仕事

## 材質

## ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

## インサート

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

## ハウジング

- 強化可鍛鋳鉄、黒

## 発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	800	800 x 175 x 80	3480	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。