

## SIMPLEXハンマー・TPEソフト/TPEミディアム ; 強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル EH 3713.



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3713シリーズは、TPEソフト製とTPEミディアムインサートの組合せです。両方のインサートともに、熱可塑性エラストマーを材質としており、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

この青色のTPEソフトインサート(3201シリーズ)は、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。

グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、ゴム製インサート(3202シリーズ)と比べて、より強い打撃が可能です。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリップを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート(グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。

### 応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業用

### 材質

#### ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

#### インサート 1

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

#### インサート 2

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

#### ハウジング

- 強化可鍛鋳鉄、黒

### 発注情報

Ø			寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	300	300 x 90 x 34	449	4030618305750	AAA905c002	21-04-09-16	3713.030
40	115	325	325 x 115 x 40	848	4030618304883	AAA905c002	21-04-09-16	3713.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1185	4030618305767	AAA905c002	21-04-09-16	3713.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1715	4030618305774	AAA905c002	21-04-09-16	3713.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。