

SIMPLEXスレッジハンマー・ゴム複合材 / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
EH 3727.



製品説明

SIMPLEXスレッジハンマー3727シリーズは、ゴム製とスーパープラスチック製インサートの組合せです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサート(3202シリーズ)は、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押し出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性です。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなる仕上げ加工をしてあり、無機質です(湿度に強い)。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、重さ3,695g、全長80cmです。スレッジハンマーはサイズ径80mmがあります。

製品の特長：

- ・ゴム製インサート(黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXスレッジハンマー
- ・強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いており、無機質です(湿度に強い)。
- ・全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径80mm(重さ3,695g)です

応用分野

造園、ガーデニング、緑石の施工、L型擁壁の設置、壁や階段の工事、垣根、柵の施工、鉄製くさびの打込み、足場の組立、テントの設置、大作業、プレハブ住宅の施工、小屋組の施工

材質

ハンドル

- ・グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- ・ゴム複合材、黒色
- ・中硬
- ・衝撃緩和機能
- ・ゴム臭無し
- ・低摩耗

インサート 2

- ・スーパープラスチック、白
- ・中硬
- ・堅牢
- ・高い耐摩耗性

ハウジング

- ・強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

寸法	長さ x 幅 x 高さ	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
Ø	[mm]	[g]				
80	800	3695	4030618304968	AAA938c002	21-04-09-20	3727.081

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。