

SIMPLEXハンマー・銅 / スーパープラスチック ; 強化型鑄鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル EH 3747.



製品説明

SIMPLEXハンマー3747シリーズは、銅製とスーパープラスチック製インサートが付いています。
SIMPLEX製品群の中で一番硬いインサートの銅製インサート(3804シリーズ)は、強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることができます。
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押し出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。
この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
この製品は、サイズ径30mmと40mmです。

製品の特長:

- スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる) / 銅製インサート (硬い)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmと40mmがあります。

応用分野

非常に強い打撃, 板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 組立, 修理・保守作業向け

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- 樹脂製のソケット付
- 硬

インサート 2

- スーパープラスチック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
30	90	300		300 x 90 x 34	567	4030618306283	AAA905c002	21-04-09-16	3747.030
40	115	325		325 x 115 x 40	1135	4030618305033	AAA905c002	21-04-09-16	3747.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。