

SIMPLEXハンマー・銅 / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3748.



製品説明

SIMPLEXハンマー3748シリーズは、銅製とナイロン製インサートが付いています。SIMPLEX用銅製インサート(3804シリーズ)は、ホルダーの製品群の中で一番硬いインサートです。強烈な打撃力ですが、金槌よりは柔らかい打感です。一般的な銅ハンマーを置き換えることが出来ます。

ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い安定性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径40mmです。

製品の特長：

- 銅製インサート(硬い)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に安定性が良く、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmとヘッド径40mmがあります。
- 従来の、銅ハンマーの置き換え

応用分野

プラント建設, 板金加工, 自動車, トラックの組立て修理

材質

ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- 樹脂製のソケット付
- 硬

インサート 2

- ナイロン、白
- 硬
- 高い耐摩耗性
- 割れにくい
- 耐油性

ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		560	4030618305040	AAA905c002	21-04-09-16	3748.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.