

## SIMPLEX プロモーションボックス 自動車・SIMPLEX プラスチックハンマー径40, 銅製 / ソフト メタル製とパンチ EH 3749.



### 製品説明

SIMPLEXプロモーションボックス 自動車用には、径40mmの銅製およびソフトメタル製インサート付きのSIMPLEXプラスチックハンマーとナイロン製インサート付きパンチをセットにしました。あらゆる自動車整備工場に最適です。

SIMPLEXプラスチックハンマーには、銅/ソフトメタルのインサートがセットになっています。SIMPLEXシリーズで最も硬いインサートである銅インサートは、非常に高い打撃力を生み出しますが、スチールハンマーに比べると穏やかな打撃です。これは従来の銅ハンマーの代替品になります。

アルミニウム製の銀色のソフトメタルインサートは、銅インサートよりもやや柔らかく、耐熱性があり、従来の鉛ハンマーの代替品です。

黒色の強化鋳鋼製ハウジングは、肉厚が大きくリップがあるため、より高い安定性を実現します。重量が増したことで、より大きな打撃力にも貢献しています。

非常に頑丈で耐久性のあるグラスファイバー製ハンドルは、優れた耐衝撃性を発揮します。人間工学に基づいた形状で、滑り止め付きです。表面は滑らかで、無機質(湿気に影響されない)です。

スマートなSIMPLEXの理念に従い、すべての部品は交換可能で、レトロフィットも可能です。これにより、コストと資源の両方を節約できます。

この組み合わせにより、SIMPLEXは最も硬く、最も安定したプラスチックハンマーのひとつとなっています。

両端に交換可能な、摩擦しにくく、破片が飛び散らない特殊ナイロン製のヘッドを装着したハルダールのパンチは、非常に安全でデリケートにスチールハンマーを使用することを可能にします。

製品の特徴:

Plusボックスは、SIMPLEXプラスチックハンマーとハルダールパンチのセットです。

- SIMPLEXプラスチックハンマー 径40mm付き。
  - シSIMPLEXプラスチックハンマーは、銅(硬質)/ソフトメタル(銀、硬質、耐熱性)のインサートを組み合わせたものです。
  - 安定性に優れた強化鋳鋼ハウジングは、重量を増すことで打撃力を高めています。
  - 非常に頑丈で耐久性のあるファイバーグラス製ハンドルは、滑り止めグリップ付きで、無機質(湿気に影響されない)。
  - すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
  - 従来の銅製および鉛製のハンマーを、たった一つの製品で置き換えることができます。
- また、ナイロンヘッド付きのハルダール製パンチも含まれています。
  - ハルダール製の小さなハンマー。
  - 両端には、摩擦に強く、破片が出ない特殊ナイロン製の交換可能なヘッドが装備されています。
  - スチールハンマーで安全かつ丁寧に作業できます。

### 応用分野

板金の矯正, プラント建設, 板金加工, 自動車, トラックの組立て修理

### 発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
130 x 60 x 335	2400	4030618313991	AAA905c002	21-04-09-16	3749s001

応用例





## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。