

## SIMPLEXハンマー・プラスチック/スーパープラスチック；強化型鑄鉄製ハウジングとグラス ファイバー製ハンドル

EH 3767.



### 製品説明

SIMPLEXハンマー3767シリーズは、プラスチック製とスーパープラスチック製インサートが付いています。  
赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。  
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、中程度の硬さで、押し成形により材質を均一にしていますので、耐摩耗性、耐久性に優れています。  
この黒色の強化型鑄造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。  
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。  
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。  
この製品は、サイズ径30mmから60mmです。

製品の特長：

- プラスチック製インサート(赤色、耐油性)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー
- 強化型鑄造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- 極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmから60mmがあります。

### 応用分野

多様な分野で使用、組立、修理・保守作業、板金加工、プレハブ住宅の施工、大作業、足場の組立、テントの設営

### 材質

#### ハンドル

- グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

#### インサート 1

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

#### インサート 2

- スーパープラスティック、白
- 中硬
- 堅牢
- 高い耐摩耗性

#### ハウジング

- 強化可鍛鑄鉄、黒

### 発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		447	4030618306290	AAA905c002	21-04-09-16	3767.030
40	115	325	325 x 115 x 40		860	4030618306306	AAA905c002	21-04-09-16	3767.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1215	4030618306313	AAA905c002	21-04-09-16	3767.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1770	4030618306320	AAA905c002	21-04-09-16	3767.060

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.