

## BASEPLEXプラスチックハンマー・セルロースアセテート/亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート

EH 3906.



## 製品説明

エントリーモデルとして代表的なBASEPLEXハンマーにも、間違いなくハルダーの高い品質が息づいています。

BASEPLEXプラスチックハンマー3906シリーズは、セルロースアセテート製インサートが両側に付いています。赤色のインサートは、硬く、耐油性があります。

高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。

木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。このインサートとハンドルは、交換可能です。

本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

製品の特長:

- BASEPLEXハンマーは、セルロースアセテート製インサート(赤色、耐油性)が両側に付いています。
- エントリーモデルとして代表的なこのハンマーにも、ハルダーの高い品質が息づいています。
- 高品質な亜鉛ダイキャスト製のハウジングは、ミスヒットした際に、ハンドルの根元を守るスリーブが付いており、インサートを確実に保持しています。
- 木製のハンドルは、ニス仕上げされており、手になじむ形状です。
- このインサートとハンドルは、交換可能です。
- 本製品は、インサート径25mmから径50mmまで揃っています。

## 応用分野

多様な分野で使用、一般的な使用に

## 材質

ハンドル

- 木製

インサート

- セルロースアセテート, 赤
- 硬
- 耐油性

ハウジング

- 亜鉛ダイキャスト

## 発注情報

Ø			寸法	長さ x 幅 x 高さ		GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			[mm]						
25	86	270		270 x 86 x 25	215	4030618304067	AAA905c002	21-04-09-16	3906.025
30	95	280		280 x 95 x 30	360	4030618304074	AAA905c002	21-04-09-16	3906.030
40	103	330		330 x 103 x 40	510	4030618304081	AAA905c002	21-04-09-16	3906.040
50	117	340		340 x 117 x 50	940	4030618304098	AAA905c002	21-04-09-16	3906.050

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

## 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

## プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。