

BASEPLEX用のハンドル・BASEPLEXソフトハンマー専用

EH 3944.



製品説明

BASEPLEXハンマーの3944シリーズ木製ハンドルは、握りやすい形状で、ニス仕上げです。このトネリコ製ハンドルは、叩きやすく、BASEPLEXプラスチックハンマーのスペアパーツです。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- BASEPLEX 用木製ハンドルは、BASEPLEXプラスチック製ハンマーの交換用です。
- トネリコ製。
- 手になじむ形状。
- ニス塗仕上げ。
- コストと資源の節約。

材質

- 木製

更なる情報

備考

握りやすい形状。塗装。

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	長さ x 幅 x 高さ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
25/30	255	255 x 32 x 32	750	4030618304265	EAC428c022	21-04-09-32	3944.025
40/50	290	290 x 29 x 29	110	4030618304289	EAC428c022	21-04-09-32	3944.040

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。