

## T-슬롯 용 너트 · DIN 508 미끄럼방지 스프링 볼 부착형 23010.0815



### 제품 설명

스프링 장치는 T-너트가 수직이나 수평에서 미끄러지는 것을 방지.

### 재질

#### 볼

- 볼 베어링 스틸, 경화처리


#### T-너트

- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리

#### 스프링

- 스테인리스 스틸


### 그림



### 주문 정보

T-슬롯 사이즈	d	a	치수				스프링력		[g]	제품 번호.
			e	h	k	s	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~		
[mm]			[mm]					[N]		
14	M12	13,6	22	16	8	0,9	8,5	14,2	34	23010.0815

### 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.