

클램핑 레버 24430.0230



제품 설명

재질


레버

- 스테인레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리


볼 손잡이

- 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색


그림



주문 정보

d ₁	d ₂	d ₄	치수 d ₅ [mm]	h	l ~	t ₁	 [g]	제품 번호.
암나사 타입 - 그림 1, 스테인리스 스틸								
22	M8	8	20	37	85	15	121	24430.0230

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.