

볼 노브 • DIN 319  
24560.0125



제품 설명

DIN 319 볼 손잡이는 이음매가 없으며 광택 처리되어 있습니다.

재질

부쉬

- 스틸, 아연 도금처리

볼


- 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

조립

M형 조립방법:

망치로 가볍게 테이퍼 부위에 삽입시킨다. 접착제 없이도 고정.  
고정용 부품은 h9 정도면 가능.


그림



주문 정보

d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		치수		최대	최소	제품 번호
				d <sub>4</sub>	h	[°C]	[g]	
				~	~			
				[mm]				
나사산 부싱, E형 - 그림 2, 검정색								
25	M6	15	22,5	9	110	14	24560.0125	

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.