

볼 노브 • DIN 319
24560.0520



제품 설명

DIN 319 볼 손잡이는 이음매가 없으며 광택 처리되어 있습니다.


재질

- 부쉬
- 스틸, 아연 도금처리
- 볼
- DIN 7708 - 열가소성 수지(플라스틱) (PF 31), RAL 3003 과 유사한 빨간색

조립

M형 조립방법:
망치로 가볍게 테이퍼 부위에 삽입시킨다. 접착제 없이도 고정.
고정용 부품은 h9 정도면 가능.


그림



주문 정보

치수							제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₄ ~ [mm]	h ~	t ₁ 최소	최대 [°C]	[g]	
20	M5	12	18	9	110	5,2	24560.0520

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.