

볼 노브 • 금속형 DIN 319와 유사  
24561.0240



제품 설명

재질


- 스테인레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

더 많은 정보


참조

금속 버전, DIN 319 C형


그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	치수 d <sub>3</sub> ~ [mm]	h ~	t <sub>1</sub> 최소	 [g]	제품 번호.
40	M10	22	37	18	241	24561.0240

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.