

손바닥 모양 손잡이 · DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트
24631.0463



제품 설명

이 팜 그림은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

재질

손잡이

- 스텐레스 스틸 A2, 무광 처리

그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4






그림 5

주문 정보

d ₁	d ₂	치수 d ₅ [mm]	h ₂	t ₁ 최소	 [g]	제품 번호
63	20	M12	40	22	205	24631.0463

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.