

## 평면 널링 스크류 · DIN 653

24770.0380



### 제품 설명

모든 널링된 나사는 머리부위까지 일체형으로 제작되었음 (DIN-명칭 A).

### 재질

- 스테인레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

### 더 많은 정보


#### 참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	치수 l [mm]	d <sub>2</sub>	k	 [g]	제품 번호
M10	40	36	8	80	24770.0380

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.