

세트 칼라
25069.0340



제품 설명

일체형과 분할형의 두가지 타입. 보편적인 적용.
높은 클램핑력의 셋 칼라.

재질


나사

- 스테인리스 스틸


세트 칼라

- 스텐레스 스틸 1.4404

그림




주문 정보

d ₁ H10	d ₂	치수 d ₃ [mm]	s	x	WS [mm]	 [g]	제품 번호.
40	65	M6	15	0,5	5	189	25069.0340

안전 분할형 - 그림 2, 스테인리스 스틸

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.