

고무 엔드-스톱 버퍼 · 원통형

25150.1333



제품 설명

탄성 엔드-스톱으로 사용
경도 55 ±5° 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5° 쇼어 A and 70 ±5° 쇼어 A)는 별도 문의.

재질

써포트 와셔
• 스테인레스 스틸 1.4301

나사형 부싱
• 스테인레스 스틸 1.4301

몸체

• 천연 고무 (탄성 고무 NR), 검정색

더 많은 정보

추가 제품

• 써포트 다리, 충격 완화

그림




그림 1





그림 2

주문 정보

치수					스프링률 R ~ [N/mm]	로딩력 최대 [N]	스프링 범위 ~ [mm]	온도		중량 [g]	제품 번호
d1	l1	d2	s	t				최소	최대		
[mm]								[°C]			
암나사 타입 - 그림 1, 스테인리스 스틸											
30	30	M8	2	6,5	117	876	7,5	-30	80	30	25150.1333

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.