

경첩

25165.1040



제품 설명

The different versions cover many applications that require a low load. These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

- without bores
- with bores
- with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

재질


몸체

- 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

축

- 스텐레스 스틸 1.4301

그림



주문 정보

b ₁	l ₁	b ₂	치수				l ₂	F ₁ ~	지지력			[g]	제품 번호.
			d ₁	d ₂	h ₁ ~	h ₂			F ₂ ~	F ₃ ~	[N]		
with bores – 그림 2, 스틸													
50	50	30	5,2	6	10	2	30	2500	2000	1000	61	25165.1040	

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.