

## SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · "스탠드-업" 합성 고무 / 경금속 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

3029.260



### 제품 설명

SIMPLEX 3029시리즈는 합성 고무와 경금속 인서트 조합으로 이루어져 있습니다. 독창적인 형상을 자랑하는, "스탠드-업" 고무 인서트(3202.2)는 망치 헤드 위로 단단히 서있을 수 있도록 하여 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다. 이는 훨씬 더 인체 공학적이고 등이 편안한 자세가 가능합니다. 내마모성, 충격완화 및 무취성인 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

알루미늄으로 만들어진 은색 경금속 인서트(3209시리즈)는 경질이고, 내열성을 가지고 있고 전형적인 납 망치를 대체할 수 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다. D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3029.282).

#### 제품 특징:

- "스탠드-업" 고무 인서트(3202.260)는 등이 편안한 작업을 보장하고 허리를 구부릴 필요성을 줄여줍니다.
- "스탠드-업" 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 경금속 (은색, 경질, 내열성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.
- D80mm 버전은 초단형 핸들과 함께도 구할 수 있습니다 (3029.282).
- 경금속 인서트는 알루미늄으로 만들어졌고, 표준 납망치 대체 가능.

#### 적용 범위

몰드 공사, 플랜트 건설, 승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

#### 재질

##### 손잡이

- 목재

##### 인서트 1

- 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

##### 인서트 2

- 경금속, 은색
- 경질
- 내열성

##### 케이스

- 주철

### 주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
60	150	405		405 x 150 x 60	1830	4030618311133	AAA905c002	21-04-09-16	3029.260

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.