

BASEPLEX 인서트 · 나일론, 흰색

3988.025



제품 설명

약 쇼어 D75경도인 BASEPLEX 나일론 인서트(3988시리즈)는 초경질 인서트입니다. 이 흰색 인서트는 빨간색 인서트보다 약간 경질이며 뛰어난 내마모성을 제공합니다. 나일론 인서트는 윤활유 및 오일에 대한 내성이 있습니다. 이 인서트는 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:


- BASEPLEX 나일론 인서트.
- 흰색.
- 경질.
- 내마모성.
- 윤활유 및 오일에 대한 내성.
- D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

주문 정보

Ø	치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
25	27 x 27 x 25	12	4030618304227	AAA905c002	21-04-91-06	3988.025

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.