

Aanslagen • cilindrisch

1551.700




Productbeschrijving


Materiaal

- staal, gehard, geslepen

Tekening



Bestelinformatie

Systeem	Afmetingen				 [g]	Artikelnr.
	l_1	l_2	d	d_1		
L12	70	24	40	12	552	1551.700

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."