

## Verende drukstukken • met kop, kogel en binnenzeskant

### 22030.0933



#### Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Precieze inschroefdiepte door kop.

#### Materiaal

##### Huls

- automatenstaal, gezwart

##### Kogel

- kogellagerstaal, gehard

##### Veer


- Roestvast staal

#### Montage


Ga uit van maatvoeringen  $l_3$  voor M 4 / M 5.

#### Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



versterkte veerkracht

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.  
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


#### Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -  
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -


#### Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

#### Tekening



Afmeting M4+M5



Afmeting M6-M12

#### Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Slag s	Veerkracht <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]				
automatenstaal, standaard veerkracht											
M8	4,5	13	18	12,5	4	1,5	18	31	250	7,8	22030.0933

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."