

Verende drukstukken • met kop, kogel en binnenzeskant

22030.0942



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Precieze inschroefdiepte door kop.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Kogel

- RVS, gehard

Veer


- Roestvast staal

Montage


Ga uit van maatvoeringen l_3 voor M 4 / M 5.

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering



Standaard veerkracht



versterkte veerkracht

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -


Overige producten

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Tekening



Afmeting M4+M5



Afmeting M6-M12

Bestelinformatie

Afmetingen					SW	Slag s	Veerkracht ¹⁾		max. [°C]	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
RVS, standaard veerkracht											
M6	3,5	10	15	10	3	1	11	18	250	3,9	22030.0942

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."