

Zwenschijven · DIN 6371 met platkopschroef DIN 923
22280.0016



Productbeschrijving

Materiaal

Schroef met platte kop

- staal, gezwart, kwaliteit 5.8


Zwenschijf

- temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.

Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat d ₃ [mm]	b	d ₁	d ₂	Afmetingen					s -0,2	geschikte schroef [mm]	[g]	Artikelnr.
				l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]				
16	17,5	68	11	33,6	25	50	33	11,8	M8 x 12	229	22280.0016	

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."