

Klem borgpennen • met knopgreep

22410.0070



Productbeschrijving

Voor snel bevestigen, vergrendelen, afstellen, vervangen en vastzetten in blinde gaten (H11) zonder extra positioneerbussen.

Snel en gemakkelijk los te maken voor verbindingen die herhaaldelijk worden gemaakt. Flexibel gebruik omdat de kogels tussen bout en gat worden geklemd.

Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.

Materiaal

Stift

- RVS 1.4305

Greep

- Aluminium, zwart gelijk RAL 9005

Drukknop

- Gehard staal, genitreerd, geel vergelijkbaar met RAL 1016

Veer

- Roestvast staal

Montage

Simpele H11 boringen volstaan.

Montage:

1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
2. Steek de pin in.
3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
2. Verwijder de pin
3. Laat de knop los

Werking

Klemborgpennen kunnen worden gebruikt in blinde gaten. De houdkrachten die in een H11 boorgat worden bereikt, zijn afhankelijk van het materiaal van het tegendeel:

- staal, gehard - min. 30 N
- staal, zacht - min. 120 N
- roestvast staal, zacht - min. 120 N
- Al, aluminium legering - min. 250 N

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

De klemvergrendelingspen mag niet worden gebruikt voor het heffen van lasten.


accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten

- Bevestigingskabels

Tekening



** uitvoering RVS 1.4542 met marking.

Bestelinformatie

Afmetingen										Klemkracht ¹⁾	Boring	Temperatuur		Afschuifsterkte	Artikelnr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅		min.	H11	min.	max.	dubbelsnedig ²⁾	
-0,04	+2	+0,1								Staal, zacht				min.	
-0,08	-1	-0,05								[N]	[mm]	[°C]		[kN]	
[mm]															
Roestvast staal															
10	60	10,3	14,1	25	70	27,3	22,6	18,6	120	10	-30	150	59	60	22410.0070

¹⁾ De houdkracht is afhankelijk van het materiaal van het tegendeel - voor verdere waarden zie "bediening".

²⁾ Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Niet-RoHS compatibel

Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."