

Steunpoten • beschermd tegen glijden

22593.1875



Productbeschrijving

De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
In deze versie met een rubberen dop worden gevoelige steunoppervlakken beschermd en wordt uitglijden voorkomen.
De plaat wordt op de draadpen en moer geschroefd met een roestvast bevestigingsschroef en wordt ook gelijmd.

Materiaal

Stelschroef

- RVS 1.4305

Rubberen dop

- rubber, zwart

Borgmoer

- RVS A2 ISO 4032

Schijf


- RVS 1.4301, trillende grond

Meer informatie


Overige producten

- Steunpoten


Tekening



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			SW ₁	SW ₃	[g]	Artikelnr.
		l ₁	l ₂	t				
met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal								
50	M10	50	11	2	17	16	87	22593.1875

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."