

Kogeldrukbouten • zonder kop, met fijndraad

22720.6262



Productbeschrijving

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. Door het fijndraad is een preciese instelling mogelijk. De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Materiaal

Kogel
• RVS, gehard

Schroef
• RVS 1.4305

Meer informatie

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien. Speciale uitvoeringen op aanvraag.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -


Overige producten

- Kogeldrukbouten, zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
- Kogeldrukbouten, zonder kop, volle kogel
- Kogeldrukbouten, zonder kop, afgevlakte kogel

Tekening



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Bestelinformatie

d ₁	Afmetingen			SW	Belastbaarheid bij statische belasting ¹⁾ max.	max. [°C]	[g]	Artikelnr.
	l ₂	d ₃	Kogel diameter					
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 2, Roestvast staal								
M6 x 0,5	16	3,2	4	3	9	250	2,6	22720.6262

¹⁾ Gegevens over belastbaarheid gelden niet voor RVS uitvoeringen.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."