

Moeren voor T-sleuf • uitgeschoven

23020.0160



Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "verlengd" zijn in vergelijking met de uitvoering DIN508 verlengd uitgevoerd en bijzonder geschikt voor montage in het sleufkruis.

Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart


Tekening



Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen						Artikelnr.
	d	a	e	l	h	k	
16	M14	15,6	25	50	18	9	23020.0160

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."