

Moeren voor T-sleuf · ruit

23020.0580



Productbeschrijving

Moeren voor T-gleuven "ruit" hoeven niet in de lengte te worden gestoken, maar kunnen direct in de gleuf worden gestoken.

Materiaal

- temperstaal, veredeld, gezwart

Tekening



Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen					Artikelnr.
	d	a	e	h	k	
8	M6	7,6	13	10	6	23020.0580

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."