

Zeskantmoeren met kraag • DIN 6331 (hoogte 1,5 d) 23080.0112



Productbeschrijving

De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.

Materiaal


- RVS 1.4305

Meer informatie

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Tekening




Bestelinformatie

d ₁	a	d ₂	Afmetingen			m	s	[g]	Artikelnr. ¹⁾
			e	[mm]					
Roestvast staal									
M12	4	25	20,8		18	19	36	23080.0112	

¹⁾ DIN standaard geldt niet voor dit materiaal

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."