

## Verlengmoeren • (hoogte 3 d)

23090.0006



### Productbeschrijving

In vergelijking tot een zeskantmoer volgens DIN 6330 zijn de verlengmoeren langwerpiger en bijzonder geschikt als verbindingstuk voor draadeinden.

### Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd

### Meer informatie

### Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

### Tekening



### Bestelinformatie

d	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
	e	m	s		
M6	11,5	18	10	8,7	23090.0006

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."