

Spanijzers • DIN 6314 vlak

23140.0011




Productbeschrijving

Deze spanner (spanklaus) volgens DIN 6314 wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Materiaal

- temperstaal, gelakt

Tekening



Bestelinformatie

Nominale maat b_1 [mm]	Afmetingen						voor schroeven		Artikelnr.	
	l	a	b_2	b_3	e_1	e_2	[mm]	[inch]		
11	80	15	30	12	15	30	M10	3/8	228	23140.0011

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."