

## Spanijzers • DIN 6315 B gaffelvormig

23150.0024



## Productbeschrijving

Deze spanner (spanklauw) volgens DIN 6314 B is gevorkt en wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

## Materiaal

- temperstaal, gelakt

## Tekening



## Bestelinformatie

| Nominale maat<br>$b_1$<br>[mm] | $l_1$ | a  | Afmetingen    |       |       | voor schroeven |        | [g]  | Artikelnr. |
|--------------------------------|-------|----|---------------|-------|-------|----------------|--------|------|------------|
|                                |       |    | $b_2$<br>[mm] | $b_3$ | $b_4$ | [mm]           | [inch] |      |            |
| 22                             | 315   | 40 | 62            | 20    | 10    | M20, M22       | 3/4    | 3800 | 23150.0024 |

## Voldoet

## Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

## Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

## Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."